

メディシンク寸法詳細

| タイプ | | 記号 | 外形寸法(mm) | | | シンク内寸法(mm) | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|----------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | W | D | H | W | D | H | | | |
| 床 配 管 方 式 | 1800中央シンク | MS-SS18UM | 1800 | 670 | 950 | 570 | 450 | 180 | | | |
| | | MS-SD18UM | | | | | | 300 | | | |
| | 1800右側シンク | MS-SS18UR | | | | 820 | 450 | 180 | | | |
| | | MS-SD18UR | | | | | | 300 | | | |
| | 1800左側シンク | MS-SS18UL | | | | 820 | 450 | 180 | | | |
| | | MS-SD18UL | | | | | | 300 | | | |
| | 1200右側シンク | MS-SS12UR | | | | 1200 | 670 | 950 | 570 | 450 | 180 |
| | | MS-SD12UR | | | | | | | | | 300 |
| | 1200左側シンク | MS-SS12UL | | | | 1200 | 670 | 950 | 570 | 450 | 180 |
| | | MS-SD12UL | | | | | | | | | 300 |
| | 900シンク | MS-SS09UM | | | | 900 | 670 | 950 | 820 | 450 | 206 |
| | | MS-SD09UM | | | | | | | | | 326 |
| 壁 配 管 方 式 | 1800中央シンク | MS-SS18KM | 1800 | 670 | 950 | 570 | 450 | 180 | | | |
| | | MS-SD18KM | | | | | | 300 | | | |
| | 1800右側シンク | MS-SS18KR | | | | 820 | 450 | 180 | | | |
| | | MS-SD18KR | | | | | | 300 | | | |
| | 1800左側シンク | MS-SS18KL | | | | 820 | 450 | 180 | | | |
| | | MS-SD18KL | | | | | | 300 | | | |
| | 1200右側シンク | MS-SS12KR | | | | 1200 | 670 | 950 | 570 | 450 | 180 |
| | | MS-SD12KR | | | | | | | | | 300 |
| | 1200左側シンク | MS-SS12KL | | | | 1200 | 670 | 950 | 570 | 450 | 180 |
| | | MS-SD12KL | | | | | | | | | 300 |
| | 900シンク | MS-SS09KM | | | | 900 | 670 | 950 | 820 | 450 | 206 |
| | | MS-SD09KM | | | | | | | | | 326 |
| 作業 台 コ ー ナ ー | 1800作業台 | MS-WT18 | 1800 | 670 | 950 | | - | | | | |
| | 1200作業台 | MS-WT12 | 1200 | 670 | 950 | | - | | | | |
| | コーナー | MS-WTC7 | 670 | 670 | 950 | | - | | | | |
| 備 考 | <ul style="list-style-type: none"> ●シンクトップ…SUS304 1.2t 研磨仕上げ 防露塗装つき ●フレーム本体部…新日鉄シルバーアロイ 亜鉛付着量両面60g/m²異常 アクリル焼付塗装仕上げ ●巾 木…SUS304 ヘアライン仕上げ ※作業面高さはすべて830mmです。 | | | | | | | | | | |

※SDは深型シンクです。